

NOTICE **RÉSINE DÉCOLORABLE**

CETTE RÉSINE EN LIT MÉLANGÉ CONTIENT UN INDICATEUR COLORÉ QUI PERMET DE VISUALISER L'ÉTAT DE SATURATION DE LA RÉSINE ET AINSI ÊTRE SÛR DE PRODUIRE UNE EAU DÉMINÉRALISÉE CONFORME A VOTRE UTILISATION.

COULEUR DE LA RÉSINE :

- COULEUR **BLEUE-NOIRE** : RÉSINE **OPÉRATIONNELLE**
- COULEUR **MARRON** : RÉSINE **SATURÉE**

DÈS QUE LA RÉSINE DEVIENT **MARRON** AU NIVEAU DU TÉMOIN SUR LE CORPS DE FILTRE, VOUS DEVEZ **CHANGER IMPÉRATIVEMENT** LA RÉSINE, puis **PURGER** ENVIRON **2,5 L.** D'EAU, (**UNIQUEMENT** APRES LE CHANGEMENT DES RÉSINES **ou** APRES UNE NON- UTILISATION PROLONGÉE).

AMTECH
Alonso Matériels et TECHniques S.A.R.L.

244, rue de la Ferme - 77550 MOISSY-CRAMAYEL - Tél./Fax : 01 60 60 64 54

E-mail : servcom@amtech-alonso.fr FRANCE (+33 1)

www.amtech-alonso.fr